E61439

Seilzugmechanik für Drehgeber

DRAW WIRE 1900



1 Ringöse Ø 5mm

Produktmerkmale		
Wellenausführung		Vollwelle
Wellendurchmesser	[mm]	6
Einsatzbereich		
Ausführung		für Drehgeber mit 58 mm Synchroflansch und 6 mm Vollwelle
Genauigkeit / Abweichungen		
Genauigkeit		± 0,02 % FSO
Wiederholgenauigkeit		± 0,006 % FSO
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Lagerfeuchte	[%]	5...95; (nicht kondensierend)
Zulassungen / Prüfungen		
Schockfestigkeit	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Vibrationsfestigkeit	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	598,5

E61439

Seilzugmechanik für Drehgeber

DRAW WIRE 1900

Kopfflansch-Durchmesser	[mm]	58		
Werkstoffe		Gehäuse: Aluminium; Messseil: Edelstahl polyamid-beschichtet		
Wellenausführung		Vollwelle		
Wellendurchmesser	[mm]	6		
Max. Messlänge	[mm]	1900		
Seiltrommelumfang	[mm]	150		
Seildurchmesser	[mm]	0,45		
Seilanschluss		5,5; (Ringöse)		
Seileigenschaften		Max. Seilgeschwindigkeit	[m /s]	2
		Max. Seilbeschleunigung	[g]	12
		Max. Auszugskraft	[N]	5
		Min. Einzugskraft	[N]	3,5
Befestigungsflansch		Synchroflansch		

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück

E61439

Seilzugmechanik für Drehgeber

DRAW WIRE 1900

Diagramme und Kurven

Montagehinweis