E70176

Konfektionierbarer Stecker

SSTGB040ZDSFKPG



Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 300 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	9
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	49,3
Abmessungen	[mm]	27 x 27 x 86
Werkstoff Griffkörper		PBT
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss
Bemerkungen		
Bemerkungen		Pin 4 voreilend
Verpackungseinheit		1 Stück

E70176

Konfektionierbarer Stecker

SSTGB040ZDSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 8...10 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Griffkörper: PBT; Arretierung: Zinkdruckguss

Anschluss