E79995

AS-Interface Flachkabelabgriff

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Einsatzbereich		
Ausführung		AS-i
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...70
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	97,4
Werkstoffe		Gehäuse Oberteil: PUR; Gehäuse Unterteil: PA 6.6; Schraube: 1.4305 (Edelstahl / 303)
Bemerkungen		
Bemerkungen		Das Flachkabel kann nicht im Verteiler enden. Flachkabelendstück oder Schrumpfschlauch zum Abdichten verwenden.
Verpackungseinheit		1 Stück

E79995

AS-Interface Flachkabelabgriff

FC connector PVC V2A 2m

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Anschluss



braun	AS-i +
blau	AS-i -