MK5013

Zylindersensor für Profilstangenzylinder

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: MK5108 + E11801
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 aktive Fläche

CE

Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Abmessungen	[mm]	41 x 30 x 27
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 10
Verpolungsschutz		ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	2
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2

MK5013

Zylindersensor für Profilstangenzylinder

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	300	
Schaltfrequenz DC	[Hz]	5000	
Kurzschlussschutz		ja	
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet	
Überlastfest		ja	
Erfassungsbereich			
Ansprechempfindlichkeit	[mT]	3	
Überfahrgeschwindigkeit	[m/s]	< 5	
Genauigkeit / Abweichungen			
Hysterese	[mm]	1	
Reproduzierbarkeit	[mm]	0,1	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...75	
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 60947-5-2	
Schock-/ Schwingbeanspruchung		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanische Daten			
Aktive Fläche		vorn	
Zylinderbauform		Profilstangenzylinder	
Abmessungen	[mm]	41 x 30 x 27	
Werkstoffe		Aluminium; Kunststoff	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Stecker			

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A

MK5013

Zylindersensor für Profilstangenzylinder

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

Anschluss