OE0004

Reflexlichtschranke

OER-V/OET-V



Produktmerkmale		
Lichtart		Infrarotlicht
Gehäuse		Gewindebauform
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichtschranke
Elektrische Daten		
Anschluss an Schaltverstärker		ja
Schaltverstärker		Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010
Schutzklasse		III
Lichtart		Infrarotlicht
Wellenlänge	[nm]	950
Ausgänge		
Kurzschlussschutz		nein
Überlastfest		nein
Erfassungsbereich		
Reichweite auf Tripelspiegel	[m]	0,03...0,2; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Tastweite	[mm]	< 15; (weißes Papier 200 x 200 mm)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...70
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		EN 60947-5-2
MTTF	[Jahre]	5623

OE0004

Reflexlichtschranke

OER-V/OET-V

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	72
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen	[mm]	M8 x 1
Gewindebezeichnung		M8 x 1
Werkstoffe		Messing vernickelt

Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 2

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm²

Anschluss



1 =	Sender
2 =	Empfänger
	Adernfarben :
RD =	rot
WH =	weiß
screen =	Schirm