OP0016

Reflexlichttaster

OPT-FBOW/3L/TW3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OM0010
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale		
Lichtart		Infrarotlicht
Gehäuse		Quaderförmig
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Elektrische Daten		
Frequenz AC	[Hz]	47...63
Betriebsspannung	[V]	20...250 AC
Stromaufnahme	[mA]	14; ((24 V))
Schutzklasse		II
Lichtart		Infrarotlicht
Wellenlänge	[nm]	880
Ausgänge		
Ausgangsfunktion		Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC	[V]	4
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC	[mA]	350
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC	[Hz]	15
Kurzschlussschutz		nein
Überlastfest		nein

OP0016

Reflexlichttaster

OPT-FBOW/3L/TW3M

Erfassungsbereich			
Tastweite	[mm]	< 3000; (weißes Papier 200 x 200 mm)	
Reich-/Tastweite einstellbar		ja	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80	
Schutzart		IP 65	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klasse B
Mechanische Daten			
Gehäuse		Quaderförmig	
Abmessungen	[mm]	86 x 28 x 142	
Werkstoffe		PPO modifiziert	
Optikwerkstoff		Glas	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			

Anschlussklemmen: ...1,5 mm²

Anschluss