OR0009

Reflexlichtschranke

ORR/ORT-V/10m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: OR0004
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Empfänger in oberer Optik
Sender in unterer Optik

Produktmerkmale		
Lichtart		Infrarotlicht
Gehäuse		Quaderförmig
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichtschranke
Elektrische Daten		
Anschluss an Schaltverstärker		ja
Schaltverstärker		Anschluss an Schaltverstärker OV5012, OV0010
Lichtart		Infrarotlicht
Wellenlänge	[nm]	950
Ausgänge		
Kurzschlussschutz		nein
Überlastfest		nein
Erfassungsbereich		
Reichweite auf Tripelspiegel	[m]	0,3...1; (Tripelspiegel Ø 80 E20005)
Tastweite	[mm]	< 200; (weißes Papier 200 x 200 mm)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 67

OR0009

Reflexlichtschranke

ORR/ORT-V/10m

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
Mechanische Daten		
Gehäuse	Quaderförmig	
Werkstoffe	PPO modifiziert	
Ausrichtung Optik	seitliche Optik	
Zubehör		
Lieferumfang	Befestigungswinkel: 1, E20212	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		

Kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm²

Anschluss



1 =	Sender
2 =	Empfänger
	Adernfarben :
RD =	rot
WH =	weiß
screen =	Schirm