SF3407

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFN12AAC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SF5800 + E40127
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale		
Prozessanschluss		1/2" NPT
Einsatzbereich		
Medien		Flüssige Medien; Aggressive Medien
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Druckfestigkeit	[bar]	5
Flüssige Medien		
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Elektrische Daten		
Anschluss an Auswerteelektronik		VS 0200
Mess-/Einstellbereich		
Flüssige Medien		
Einstellbereich	[cm/s]	0...60
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	0...20
Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	2...20
Flüssige Medien		
Ansprechzeit	[s]	2...20

SF3407

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFN12AAC

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten	
Gehäuse	Gewindebauform
Werkstoffe	PTFE
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	PTFE
Prozessanschluss	1/2" NPT

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 6 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß
GY =	grau