SL1101

Luftstromwächter

SLG23CEEAKOW/PH

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SL0101
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



CE

Produktmerkmale		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der Relais-Ausgänge: 1
Prozessanschluss		Ø 23 mm
Einsatzbereich		
Druckfestigkeit	[bar]	1
Elektrische Daten		
Betriebsspannungstoleranz	[%]	-10...10
Betriebsspannung	[V]	< 110 AC
Verpolungsfest		nein
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	60
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der Relais-Ausgänge: 1
Ausgänge		
Ausgangssignal		Schaltsignal
Anzahl der Relais-Ausgänge		1
Kontaktbelastbarkeit		3 A (30 V DC / 250 V AC)
Schaltfunktion Strömungsüberwachung		Relais zieht bei Strömung an
Kurzschlussfest		nein
Überlastfest		nein

SL1101

Luftstromwächter

SLG23CEEAKOW/PH

Mess-/Einstellbereich			
Gasförmige Medien			
Einstellbereich	[cm/s]	100...1000	
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	100...400	
Genauigkeit / Abweichungen			
Temperaturgradient	[K/min]	5	
Reaktionszeiten			
Ansprechzeit	[s]	3...60	
Gasförmige Medien			
Ansprechzeit	[s]	3...60	
Software / Programmierung			
Schaltpunktabgleich		Potentiometer	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...50	
Schutzart		IP 65	
Mechanische Daten			
Abmessungen	[mm]	Ø 23	
Werkstoffe		Gehäuse: PBT; Sensorfläche: Titan	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		PBT; Titan	
Prozessanschluss		Ø 23 mm	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Funktion	1 x LED, rot
		Funktion	1 x LED, grün
Elektrischer Anschluss			
Erforderliche Absicherung		Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; flink	
Zubehör			
Lieferumfang		Befestigungsschelle: 1, E40048	
		Schraubendreher	
Bemerkungen			
Bemerkungen		Empfehlung Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen!	
Verpackungseinheit		1 Stück	

SL1101

Luftstromwächter

SLG23CEEAKOW/PH

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm²

Anschluss



Hinweis Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1 ≤ 5 A flink
Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß