TS2151

Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss

TS-200KCKD8 /US/ /V

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: TS2089 oder TS2289
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale			
Messbereich		-40...150 °C	-40...302 °F
Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte	
Messelement		1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B)	
Medien		Flüssige und gasförmige Medien	
Mindesteintauchtiefe	[mm]	15	
Elektrische Daten			
Schutzklasse		III	
Mess-/Einstellbereich			
Messbereich		-40...150 °C	-40...302 °F
Genauigkeit / Abweichungen			
Genauigkeit	[K]	± (0,30 K + 0,005 x|t|)	
Reaktionszeiten			
Ansprechdynamik T05 / T09	[s]	7 / 18; (nach DIN EN 60751)	
Umgebungsbedingungen			
Schutzart		IP 67	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	113	
Abmessungen	[mm]	Ø 8 / L = 50	
Werkstoffe		Edelstahl; FKM	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L)	
Stabdurchmesser	[mm]	8	
Bemerkungen			
Bemerkungen		Die Werte für Genauigkeit gelten für bewegtes Wasser.	
Verpackungseinheit		1 Stück	

TS2151

Temperatur-Kabelsensor mit Prozessanschluss

TS-200KCKD8 /US/ /V

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, FKM

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet

Anschluss