E11843

Câble avec prise femelle

ADOAH050MSN0025A05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Application		zones explosibles zone 1
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Classification de sécurité		
Capacité propre max.	[nF]	1,9
Inductance propre max.	[µH]	14,75
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Remarques		Pour l’emploi de prises dans des zones protégées contre les explosions (ATEX) il y a des exigences spéciales concernant le câblage.
		Les exigences des règlements d’installations en vigueur doivent absolument être respectées par l’utilisateur sous sa propre responsabilité.
Unité d'emballage		1 pièces

E11843

Câble avec prise femelle

ADOAH050MSN0025A05

Raccordement électrique

Câble: 25 m, PUR / PVC, bleu, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc