E2M231

Contrôleur avec une entrée vidéo analogique

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT



Application		
Application		Ecran pour jusqu'à 1 caméra de type O2M2xx / O3M2xx
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Protection contre les surcharges		oui
Alimentation en courant pour la caméra	[mA]	2000; (± 10%)
Entrées		
Entrée vidéo		1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Température de stockage	[°C]	-40...125
Humidité de stockage	[%]	< 75; (humidité relative)
Durée de stockage	[MON]	24
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
Tenue aux chocs		15,3 G(rms) Gamme de fréquence 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz

E2M231

Contrôleur avec une entrée vidéo analogique

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Données mécaniques		
Poids	[g]	1202,5
Matières		boîtier: ABS noir; équerre de fixation: aluminium noir

Afficheurs / éléments de service	
Type d'afficheur	affichage couleur
Taille de l'afficheur	7"

Remarques	
Remarques	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Câble: 2 m

Connecteur: 1 x M16; codage: A

E2M231

Contrôleur avec une entrée vidéo analogique

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Raccordement



RD:	L+
WH:	L-
BU:	activer la caméra 1
BN:	activer la caméra 2
WH/YE:	activer la caméra 3
GY:	activer la caméra 4 tachymètre
YE:	frein à main

1	fil interne coax signal vidéo
2	blindage coax GND vidéo
3	U+
4	0 V