IG5319

Détecteur inductif

IGB3008-APKG/US-104



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Portée	[mm]	8
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 50
Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	300
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[mm]	8
Portée réelle Sr	[mm]	8 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...6,48
Exactitude / déviations		
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	3...15

IG5319

Détecteur inductif

IGB3008-APKG/US-104

Dérive du point de commutation [% de Sr]	-10...10		
Conditions d'utilisation			
Température ambiante [°C]	-25...70		
Indice de protection	IP 67		
Tests / homologations			
CEM	EN 60947-5-2		
	EN 55011	classe B	
MTTF [Années]	1134		
Logiciel Embedded inclus	non		
Homologation UL	Ta	-25...70 °C	
	Enclosure type	Type 1	
	alimentation en tension	Limited Voltage/Current	
	N° d'agrément UL	A001	
	Numéro de fichier UL	E174191	
Données mécaniques			
Poids [g]	41,8		
Boîtier	boîtier fileté		
Type de montage	non encastrable		
Dimensions [mm]	M18 x 1 / L = 50		
Désignation du filetage	M18 x 1		
Matières	boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT orange; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc		
Afficheurs / éléments de service			
Indication	état de commutation	4 x LED, jaune	
Accessoires			
Fourniture	écrous de fixation: 2		
Remarques			
Unité d'emballage	1 pièces		

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



IG5319

Détecteur inductif

IGB3008-APKG/US-104

Raccordement