E20498


Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-M6 1m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E20523

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Taster fotocel
Bereik		
Tastbereik met fiberoptiekversterker type		OKF; OUF
OKF		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	40
OUF		
Tastbereik fiberoptiek	[mm]	40
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...150
Mechanische eigenschappen		
Uitvoering sensorkop		recht
Schroefdraad sensorkop		M6
Lengte sensorkop	[mm]	45
Totale lengte	[mm]	1000

E20498

Fibers als tasteruitvoering

FT-00-M-V-M6 1m

Minimale buigradius	[mm]	20
Fiber-materiaal		glas
Materiaal sensorkop		1.4305 (roestvast staal / 303)
Materiaal fiber mantel		Metaalsiliconen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk