
EVT473

Y свързващ кабел

YDOGH034VAS00,3E03STGH040VAS



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение		хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...50 °C
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	5...100
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cULus: ...50 °C
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло	[g]	67,2
Формиран корпусен материал		PVC

EVT473

Y свързващ кабел

YDOGH034VAS00,3E03STGH040VAS

Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Уплътнителен материал	EPDM	
Брой разпределителни кутии за портове	2	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	2 x Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PVC, оранжев, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC, оранжев; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm




EVT473

Y свързващ кабел

YDOGH034VAS00,3E03STGH040VAS

Електрическо свързване

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC, черен, прозрачен; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

