E10012

Soquete confeccionável

SDOAH040PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC811

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...55 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	35 x 20 x 30
Materiais		PBT
Material do invólucro		PBT
Material porca		PA
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E10012

Soquete confeccionável

SDOAH040PLSFKPG

conexão elétrica

terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: PA

Conexão