
E43318

Peça em T

T-PIPE/G1/2/L140/DN50



EC 1935/2004 **EHEDG** Tested **FCM**

Campo de aplicação		
Modelo		para sensores e adaptador com conexão de processo G ½ A
Resistência à pressão	[bar]	20
Certificações / testes		
Diretiva de equipamentos sob pressão		Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança		A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos		
Peso	[g]	667,5
Materiais		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor		G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo		Adaptador para soldagem Ø 53 mm
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias		0,8 / 4
Acessórios		
Material incluído		anel O: 1, FKM
Notas		
Quantidade		1 peça