EVC11A

Jumper

VDOAH040VAT0001H04STAH040VAT



Área de aplicação		
Característica especial		sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Compatível com tinta		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga total	[A]	2
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção		IP 67; (quando utilizado fora de áreas explosivas: IP 68 / IP 69K)
Certificações / testes		
Aprovação		BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Identificação dos aparelhos ATEX		II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	84,1
Dimensões	[mm]	31 x 15,5 x 36,5
Materiais		invólucro: TPU laranja; vedação: FKM
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

EVC11A

Jumper

VDOAH040VAT0001H04STAH040VAT

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 1,2...1,5 Nm

conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 1,2...1,5 Nm