AC2414

Module CompactLine AS-Interface

CompactModule 4DI M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2410

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Application		montage sur le terrain
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 242
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 4
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	20...30
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 5
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui

AC2414

Module CompactLine AS-Interface

CompactModule 4DI M12

Sorties						
Technologie		AS-i				
Conditions d'utilisation						
Température ambiante	[°C]	-25...80				
Protection		IP 67				
Tests / Homologations						
CEM		EN 50295				
Classification AS-i						
Profil AS-i		S-0.0				
Configuration E/S AS-i	[hex]	0				
Code ID AS-i	[hex]	0				
Certificat AS-i		06601				
Affectation des bits de données		Bit de données	D0	D1	D2	D3
		Prise	I-1	I-2	I-3	I-4
		broche	2+4	2+4	2+4	2+4
Données mécaniques						
Matières		PUR				
Afficheurs / éléments de service						
Indication		Disponibilité	LED, vert			
		Fonction	LED, jaune			
Remarques						
Quantité		1 pièces				
Raccordement électrique						

Câble: 2 m

Connecteur: M12; codage: A



AC2414

Module CompactLine AS-Interface

CompactModule 4DI M12

Raccordement



1	Alimentation des capteurs L+
2+4	shuntée Entrée des données
3	Alimentation des capteurs L-