
E20522

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-V-E1/1m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF; OUF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	8
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	8
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...150
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Diamètre de la tête de détection	[mm]	1
Longueur de la tête de détection	[mm]	5
Longueur	[mm]	1000
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Matière des fibres optiques		verre

E20522

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-V-E1/1m

Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Remarques	
Quantité	1 pièces