
E20114

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/0,11M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF; OUF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	40
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	40
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M6
Longueur de la tête de détection	[mm]	35
Longueur	[mm]	110
Rayon de courbure minimum	[mm]	20
Matières		Adaptateur: ABS

E20114

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/0,11M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Quantité	1 pièces