
E20324

Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-E6/4m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Plage évaluable		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OIF
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	20
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Diamètre de la tête de détection	[mm]	6
Longueur	[mm]	4000
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Matières		Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium

E20324

Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-E6/4m

Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Quantité	1 pièces