EVF464

Câble avec prise femelle

ADOGH046VAS0025P04



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application		zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	4
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...100
Température ambiante en mouvement	[°C]	5...100
Protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Données mécaniques		
Poids	[g]	770,3
Dimensions	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Matières		boîtier: PP Sans halogène; joint d'étanchéité: EPDM
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui

EVF464

Câble avec prise femelle

ADOGH046VAS0025P04

Aptitude pour des câbles en mouvement	Rayon de courbure pour des applications flexibles	min. 10 x diamètre du câble
	Vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	Cycles de courbure	> 1 Mio.
	Sollicitation de torsion	± 180 °/m

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	4 x LED, jaune
	Disponibilité	2 x LED, vert

Remarques

Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 25 m, MPPE, Sans halogène, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs

BK	noir
BN	brun
BU	bleu
WH	blanc