N05206

Amplificateurs pour détecteurs Namur

NV0202 20-30VDC,TR

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: N0534A

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 Fixation sur rail DIN

CE

Application		
Application		surveillance de court-circuit; Surveillance du câble
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-15...20
Tension d'alimentation	[V]	20...30 DC
Nombre de voies		2
Sorties		
Fréquence de commutation DC	[Hz]	200
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...60
Protection		IP 30
Protection bornes		IP 20
Tests / Homologations		
Homologation		PTB Ex-95.C.2143X
Classification de sécurité		
Désignation		en protection sécurité intrinsèque

N05206

Amplificateurs pour détecteurs Namur

NV0202 20-30VDC,TR

Tension	[V]	< 11
Courant	[mA]	< 26
Puissance	[mW]	< 72
Désignation [Ex ia] IIC		[EEx ia] IIC
Désignation [Ex ia] IIB		[EEx ia] IIB
Désignation [Ex ib] IIC		[EEx ib] IIC
Désignation [Ex ib] IIB		[EEx ib] IIB
Inductance [Ex ia] IIC		1mH / 2mH / 5mH
Inductance [Ex ia] IIB		1mH / 2mH / 5mH
Inductance [Ex ib] IIC		46mH
Inductance [Ex ib] IIB		170mH
Capacité [Ex ia] IIC		567nF / 581nF / 483nF
Capacité [Ex ia] IIB		2,5µF / 2,2µF / 1,8µF
Capacité [Ex ib] IIC		2,5µF
Capacité [Ex ib] IIB		15µF

Données mécaniques

Boîtier		Montage en glissière
Dimensions	[mm]	102 x 22 x 107

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	2 x LED, jaune
	Disponibilité	LED, vert
	Fonction	2 x LED, rouge

Remarques

Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: 15 x ...2,5 mm²

Raccordement



1: détecteur 1
2: détecteur 2
3: Sortie 1
4: Sortie 2
pont 4-5 / 1-2 = sans surveillance du câble