AC1355

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway mit SPS

ContrE M4 1Mstr DPV1+ET

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC1411
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.





1 Display

Einsatzbereich		
Applikation		Dezentrale Steuerung
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Isolationsfestigkeit	[V]	500
Stromaufnahme	[mA]	< 400
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	10
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	10
Anzahl AS-i Master		1
Potentialtrennung		ja
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		RS232; Ethernet; PROFIBUS

AC1355

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway mit SPS

ContrE M4 1Mstr DPV1+ET

Ethernet - CAA		
Protokoll		CAA
Ethernet - Modbus TCP		
Übertragungsrate		10 MBaud; 100 MBaud
Steckertyp		RJ45
Protokoll		Modbus TCP
Verwendungstyp		Programmierung
PROFIBUS		
Übertragungsrate		12 MBaud
Protokoll		Profibus DP
Verwendungstyp		Datenübertragung
RS232		
Anzahl der RS232 Schnittstellen		1
Übertragungsrate		9600...115200 Baud
Steckertyp		RJ11
Verwendungstyp		Programmierung
Hinweis zu Schnittstellen		galvanisch getrennt
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Lagertemperatur	[°C]	-20...70
Schutzart		IP 20
AS-i Kennwerte		
AS-i Version		2.11; 3.0
AS-i Master Profil		M4
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	588,5
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Werkstoffe		Aluminium; Stahlblech verzinkt
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	2 x LED, rot
		2 x LED, grün
		3 x LED, gelb
		Vollgrafik-LCD-Display
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

AC1355

AS-Interface PROFIBUS DP-Gateway mit SPS

ContrE M4 1Mstr DPV1+ET

Elektrischer Anschluss

Anschluss