AC2034

AS-Interface Universalmodul

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2035
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 Beschriftungsfeld

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 60
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Watchdog integriert		ja
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		AS-i
Anzahl der digitalen Ausgänge		4
Beschaltung		PNP
Spannungsbereich DC	[V]	24; (nach PELV)
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	1000
Kurzschlussfest		ja
Galvanisch entkoppelt		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60

AC2034

AS-Interface Universalmodul

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Schutzart		IP 65					
Zulassungen / Prüfungen							
EMV		EN 50295					
AS-i Kennwerte							
AS-i Profil		S-8.0					
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	8					
AS-i ID-Code	[hex]	0					
Belegung der Datenbits		Datenbit	D0	D1	D2	D3	
		Bezeichnung	O-1	O-2	O-3	O-4	
Zuordnung der Parameterbits		Parameterbit	Funktion				
		P0	Watchdog für alle Ausgänge	:	aktiviert	* /	deaktiviert
		P1	nicht verwendet				
		P2	nicht verwendet				
		P3	nicht verwendet				
Mechanische Daten							
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK-E oder PG-Unterteilen					
Werkstoffe		PA 6-GF30; 1.4305 (Edelstahl / 303)					
Anzeigen / Bedienelemente							
Anzeige		Betrieb	LED, grün				
		Funktion	LED, gelb				
Bemerkungen							
Verpackungseinheit		1 Stück					
Elektrischer Anschluss							

Käfigzugfederklemmen:

Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK-E / PG: