AC2388

AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



1 LED
2 Taster 2 / LED 2
3 Taster 1 / LED 1
4 Beschriftungsfeld

Einsatzbereich			
Applikation		Feldmontage	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC	
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	55	
Eingänge			
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60	
Lagertemperatur	[°C]	-40...85	
Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 61000-6-2	
		EN 62026-2	
AS-i Kennwerte			
AS-i Version		2.11; 3.0	
Erweiterter Adressiermodus		ja	
AS-i Master Profil		M2; M3; M4	
AS-i Profil		S-7.A.E	

AC2388

AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7				
AS-i ID-Code	[hex]	A.E				
AS-i Zertifikat		133801				
Belegung der Datenbits		Datenbit	D0	D1	D2	D3
		LED 1	DO-0	-	-	-
		LED 2	-	DO-1	-	-
		Taster 1	DI-0	-	-	-
		Taster 2	-	DI-1	-	-

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	133
Montageart		Tragschienenmontage
Abmessungen	[mm]	89,6 x 46 x 45
Werkstoffe		PA

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Fehler	LED, rot
Bedienelemente	2	frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten

Elektrischer Anschluss

Modulanschluss	M12

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss



1	AS-i +
3	AS-i -