DC0103

Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



CE

Produktmerkmale		
Gehäuse		Kunststoffgehäuse
Einsatzbereich		
Applikation		Auswertung von Impulsfolgen auf Drehzahlunterschreitung mit Min- und Max-Schaltpunkt
Elektrische Daten		
Nennspannung DC	[V]	24...28
Stromaufnahme	[mA]	< 50
Hilfsenergie für Sensorik DC	[V]	10,5; (≤ 10 mA)
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der Relais-Ausgänge: 1
Ausgänge		
Anzahl der Relais-Ausgänge		1
Kontaktbelastbarkeit		8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)
Mess-/Einstellbereich		
Einstellbereich	[Imp/min]	100...20000
Genauigkeit / Abweichungen		
Reproduzierbarkeit	[% von Sr]	1
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich		Teach-Funktion
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart		IP 65

DC0103

Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Schutzart Klemmen	IP 20	
Mechanische Daten		
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	
Werkstoffe	Gehäuse: PC; Deckel: Polystyrol transparent	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, grün
	Betrieb	1 x LED, grün
	Parametrierung	2 x LED, rot
	Eingangssignal	1 x LED, gelb
Elektrischer Anschluss		
Anschluss		