
DT0001

Multifunktionales Zeitrelais

T700/230VAC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: DL0201
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



CE

Produktmerkmale		
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Einsatzbereich		
Applikation		Stromversorgung und Signalauswertung mit nachgeschalteten Zeitfunktionen
Elektrische Daten		
Nennspannung AC	[V]	< 230
Nennspannung DC	[V]	24
Nennspannungstoleranz	[%]	10
Nennspannungstoleranz 2	[%]	10
Nennfrequenz AC	[Hz]	50...60
Hilfsenergie für Sensorik DC	[V]	24; (±5 %, ≤ 40 mA)
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der Relais-Ausgänge: 1
Ausgänge		
Anzahl der Relais-Ausgänge		1
Kontaktbelastbarkeit		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Genauigkeit / Abweichungen		
Reproduzierbarkeit	[% von Sr]	< 3

DT0001

Multifunktionales Zeitrelais

T700/230VAC

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		0...55
Schutzart		IP 40
Schutzart Klemmen		IP 20

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	444,4
Gehäuse	Klemmschienengehäuse
Werkstoffe	Kunststoff

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	LED, grün
	Betrieb	1 x LED, grün

Elektrischer Anschluss

Klemmen: ...4 mm²

Anschluss

