DV1510

5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz





1 Summer

IO-Link

Einsatzbereich		
Applikation		Signalisierung von Maschinenzuständen
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 200
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 6

DV1510

5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

Eingänge			
Anzahl der digitalen Eingänge			6
Eingangsstrom High	[mA]		6
Schnittstellen			
Kommunikationsschnittstelle			IO-Link
Übertragungstyp			COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision			1.1
SDCI-Norm			IEC 61131-9
SIO-Mode			ja
Benötigte Masterportklasse			A
Min. Prozesszykluszeit	[ms]		3,2
Unterstützte DeviceIDs		**Betriebsart**	**DeviceID**
		default	850
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]		-25...50
Lagertemperatur	[°C]		-40...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]		90
Luftdruck	[kPa]		< 106
Max. Höhe über NN	[m]		2000
Schutzart			IP 54
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]		647,5
Montageart			Montagefuß
Abmessungen	[mm]		Ø 70 / L = 384
Werkstoffe			Gehäuse: ABS; Optik: PC
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Status	1 x LED, grün
		LED-Segment	5 x 4 LED
Akustisches Signal			Summer
Max. Schalldruck	[dB]		85
Zubehör			
Zubehör optional			Basishalterung, E89060
			Wandhalterung, E89061
			Montageadapter, E89063
			Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064
			Montagerohr, E89065
			Montagerohr, E89066
			Montagerohr, E89067
Bemerkungen			
Bemerkungen			Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit			1 Stück

DV1510

5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: M12; Codierung: A

Anschluss

1	Digitaler Eingang LED-Segment 5
2	Summer
3	Digitaler Eingang LED-Segment 3
4	Digitaler Eingang LED-Segment 2
5	Spannungsversorgung
6	Digitaler Eingang LED-Segment 1
7	Digitaler Eingang LED-Segment 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramme und Kurven

Fußmontage



DV1510

5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

Wandmontage