E11863

Konfektionierbare Buchse

SDOAH042VASFKPG



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67; IP 69K
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	26,4
Abmessungen	[mm]	38 x 20 x 36
Werkstoffe		PBT; PA transparent
Werkstoff Griffkörper		PBT / PA, transparent
Werkstoff Überwurfmutter		Edelstahl

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E11863

Konfektionierbare Buchse

SDOAH042VASFKPG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PBT / PA, transparent; Arretierung: Edelstahl; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

Anschluss