E11375

Verbindungskabel

VDOAH043MSS0005H04STGF040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft			silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei			ja
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]		10...30 DC
Schutzklasse			III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]		3
Ausgänge			
Elektrische Ausführung			PNP
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]		-25...85
Schutzart			IP 68
Mechanische Daten			
Werkstoffe			PUR
Werkstoff Griffkörper			PUR
Werkstoff Überwurfmutter			Messing, vernickelt
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	2 x LED, gelb
		Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen			
Verpackungseinheit			1 Stück

E11375

Verbindungskabel

VDOAH043MSS0005H04STGF040MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet