E12565

Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ADOGX060--A002E06





CE

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	12...24 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...100
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-40...100
Schutzart		IP 67; (Gegenstecker gesteckt)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	246,4
Werkstoffe		PBT
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E12565

Anschlusskabel mit AMP-Steckverbindung

ADOGX060--A002E06

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
RD =	rot
WH =	weiß

Steckverbindung: 1 x AMP-Steckverbinder, gerade; Kontakte: vernickelt