E12215

Anschlusskabel mit Stecker

ASTGA050MSS0006C04



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	378,8
Abmessungen	[mm]	38 x 15 x 31
Werkstoffe		Gehäuse: TPU schwarz
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Bemerkungen		Der CAN-Bus Abschlusswiderstand (120 Ω) ist im M12-Steckverbinder integriert.
Verpackungseinheit		1 Stück

E12215

Anschlusskabel mit Stecker

ASTGA050MSS0006C04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 6 m, PVC, halogenfrei, violett, Ø 6,7 mm, abgeschirmt; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt



Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BU =	blau
RD =	rot
WH =	weiß
screen =	Schirm