E12339

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005C04



Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung	
Silikonfrei		ja	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC	
Schutzklasse		III	
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85	
Hinweis zur Umgebungstemperatur		21 Tage: -25...120 °C	
Schutzart		IP 67	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	271	
Abmessungen	[mm]	28 x 15 x 38	
Werkstoffe		TPU	
Werkstoff Griffkörper		TPU	
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss	
Schleppketteneignung		ja	
Schleppketteneignung		Biegeradius	min. 10 x Kabeldurchmesser
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	

E12339

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005C04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt

Anschluss



	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß