E18430

Sensortester

SENSOR TESTPAK



Elektrische Daten		
Eingangsspannung DC	[V]	4,5
Ausgangsspannung DC	[V]	18
Ausgänge		
Ausgangsstrom gesamt	[A]	0,04
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...40
Schutzart		IP 21
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	341
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	393,3
Abmessungen	[mm]	141 x 82 x 34
Werkstoffe		ABS; Silikon

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Spannungsversorgung	grün
	Anzeige Schaltzustand	gelb
Bedienelemente	Folientaste	ON / OFF
	Folientaste	Teach

Zubehör	
Zubehör notwendig	Batterie 3 x AA / 1,5 V
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E18430

Sensortester

SENSOR TESTPAK

Elektrischer Anschluss

Schnelldruckklemme: 4 x

Anschluss



BN	: braun
BK	: schwarz
WH	: weiß
BU	: blau