
E20485

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1/10M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	2
OUF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	1
Tastkopflänge	[mm]	5
Gesamtlänge	[mm]	10000
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas

E20485

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-V-E1/10M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück