E20536

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-E3/1,5m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20492
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	108
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	108
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	1500

E20536

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-M-V-E3/1,5m

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück