
E20084

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Reflexlichttaster
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OKF; OUF
OKF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
OUF		
Tastweite Fiberoptik	[mm]	40
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Tastkopfdurchmesser	[mm]	4
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	1000
Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas

E20084

Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-A-A-R4/1M

Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff	Aluminium

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück