
E20329

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-R6/1M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E20581
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OIF
OIF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	300
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		abgewinkelt
Gesamtlänge	[mm]	1000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Werkstoffe		Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC

E20329

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-R6/1M

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück