E20338

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-E3/4m

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OIF
OIF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	51
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Mechanische Daten		
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	3
Gesamtlänge	[mm]	4000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Werkstoffe		Adapter: PA
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PVC

E20338

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-30-P-A-E3/4m

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück