# E30150

## Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELDING ADAPT D60/G1




1 G1 Innengewinde Aseptoflex Vario
2 Dichtfläche

EC 1935/2004 FDA

| | | |
|---|---|---|
| **Einsatzbereich** | | |
| Montage | | für dünne Wandstärken |
| Druckfestigkeit | [bar] | 25 |
| Hinweis zur Druckfestigkeit | | für die Verbindung Sensor - Adapter |
| **Zulassungen / Prüfungen** | | |
| Druckgeräterichtlinie | | Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen. |
| Sicherheitshinweise | | Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden. |
| **Mechanische Daten** | | |
| Gewicht | [g] | 156 |
| Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | | 1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4 |
| Sensorikanschluss | | G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario |
| Prozessanschluss | | Einschweißadapter Ø 60 mm |
| Abdichtung | | Dichtring |
| **Zubehör** | | |
| Lieferumfang | | O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054 |
| Zubehör optional | | O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123 |
| **Bemerkungen** | | |
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |