EBC002

Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	10
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP

EBC002

Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]		-25...80
Schutzart			IP 67
Zulassungen / Prüfungen			
UL-Zulassung		Enclosure type	Type 1
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]		224,5
Abmessungen	[mm]		33 x 60 x 118,2
Werkstoffe			PA
Werkstoff Griffkörper			PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler			4
Ausführung Steckverbinder			M12
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	4 x LED, gelb
		Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör			
Lieferumfang			Verschlusskappen: 2
			Beschriftungsschilder: 4
Bemerkungen			
Verpackungseinheit			1 Stück

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm



EBC002

Zentralverteiler

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm