EY3090

Verbindungskabel zum Anschluss von Sicherheitslichtvorhängen

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Ausführung		Zum Anschluss von Sicherheitslichtvorhängen/-lichtgittern mit OSSD, für Empfänger
Applikation		Konfiguriert für Automatikbetrieb
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 36 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	47
Werkstoffe		TPU orange; PA
Werkstoff Griffkörper		TPU / PA
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

EY3090

Verbindungskabel zum Anschluss von Sicherheitslichtvorhängen

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PA, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU / PA, orange; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb