O2D931

Externe Beleuchtung

Dome Light 80 CY RD/ US



1 LED-Segment
2 Taste Segment
3 Taste Colour
4 LED Betriebszustand

Produktmerkmale		
Lichtart		Rotlicht; Cyanlicht
Einsatzbereich		
Leuchtfeld	[mm]	80 x 80
Bauform		Dom
Betriebsart		Normale Lichtleistung (Dauerbetrieb möglich); Hohe Lichtleistung (gepulst)
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Stromaufnahme	[mA]	Betriebsart "Dauerbetrieb": 375; Betriebsart "Hohe Lichtleistung": 2130
Schutzklasse		III; (PELV)
Lichtart		Rotlicht; Cyanlicht
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge		Anzahl der digitalen Eingänge: 1
Eingänge		
Trigger		24 V PNP/NPN; extern
Anzahl der digitalen Eingänge		1

O2D931

Externe Beleuchtung

Dome Light 80 CY RD/ US

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...40
Lagertemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart		IP 65

Zulassungen / Prüfungen	
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1; (DIN EN 62471)

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	512,05
Abmessungen	[mm]	193 x 136 x 75
Werkstoffe		Gehäuse: Aluminium schwarz eloxiert; Abdeckung: ABS
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,5...1,5

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
	Betriebsart "Hohe Lichtleistung"	1 x LED, rot
	LED-Segment	1 x LED, weiß

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Parametrierung

Steckverbindung: M12; Codierung: A

1:	Betriebsart "Hohe Lichtleistung"
2:	Farbe 2
3:	GND
4:	LED-Segment 1
5:	LED-Segment 2
6:	LED-Segment 3
7:	LED-Segment 4
8:	Tasten sperren

O2D931

Externe Beleuchtung

Dome Light 80 CY RD/ US

Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung

Steckverbindung: M12; Codierung: A



1:	U+
2:	Triggereingang NPN
3:	GND
4:	Triggereingang PNP
5:	Dimmer