SB0100

Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



1 Befestigung auf Tragschiene

CE

Einsatzbereich		
Applikation		Strömungsüberwachung
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	30...42 AC / 30...60 DC
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	30
Anzahl Kanäle		1
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		Relais
Kontaktbelastbarkeit		4 A, 250 V AC
Schaltfunktion Strömungsüberwachung		Relais zieht bei Strömung an
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich		Potentiometer
Bereichswahl flüssig / gasförmig		Schiebeschalter
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Schutzart		IP 40
Schutzart Klemmen		IP 20
Mechanische Daten		
Gehäuse		Klemmschienengehäuse
Abmessungen	[mm]	75 x 55 x 110
Werkstoffe		Kunststoff

SB0100

Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: 16 x ...2,5 mm²

Anschluss



1:	Relais Strömungsüberwachung
	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß
GY =	grau