# UIT515

## Ultraschallsensor

UIA08000HOKG/US




1: Teach-Taste

| | | |
|---|---|---|
| **Produktmerkmale** | | |
| Elektrische Ausführung | | NPN |
| Ausgangsfunktion | | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
| Schaltabstand | [mm] | 600...8000; (Target: 1000 x 1000 mm) |
| Gehäuse | | Gewindebauform |
| Abmessungen | [mm] | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
| **Elektrische Daten** | | |
| Betriebsspannung | [V] | 10...30 DC |
| Stromaufnahme | [mA] | 30 |
| Schutzklasse | | III |
| Verpolungsschutz | | ja |
| Bereitschaftsverzögerungszeit | [s] | < 0,3 |
| Wandlerfrequenz | [kHz] | 40 |
| **Ein-/Ausgänge** | | |
| Anzahl der Ein- und Ausgänge | | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
| **Ausgänge** | | |
| Gesamtzahl Ausgänge | | 2 |
| Elektrische Ausführung | | NPN |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | | 2 |
| Ausgangsfunktion | | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
| Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC | [V] | 2,2 |
| Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC | [mA] | 100 |
| Schaltfrequenz DC | [Hz] | 1 |
| Kurzschlussschutz | | ja |

# UIT515

## Ultraschallsensor

UIA08000HOKG/US

| | | | |
|---|---|---|---|
| Überlastfest | | | ja |
| **Erfassungsbereich** | | | |
| Schaltabstand | [mm] | | 600...8000;  (Target: 1000 x 1000 mm) |
| Blindzone | [mm] | | 600 |
| Öffnungswinkel zylindrisch | [°] | | 10;  (±2) |
| Max. Abweichung vom 90° Winkel Sensor / Objekt | [°] | | ± 4 |
| **Genauigkeit / Abweichungen** | | | |
| Temperaturkompensation | | | ja |
| Hysterese | [%] | | 1 |
| Schaltpunktdrift | [%] | | -5...5 |
| Wiederholgenauigkeit | | | 1 % |
| Auflösung | [mm] | | 3 |
| Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung | | | Die angegebenen Werte werden nach einer Aufwärmzeit von mindestens 20 Minuten erreicht |
| **Umgebungsbedingungen** | | | |
| Umgebungstemperatur | [°C] | | -20...70 |
| Lagertemperatur | [°C] | | -30...80 |
| Schutzart | | | IP 67 |
| **Zulassungen / Prüfungen** | | | |
| EMV | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD |
| | | EN 61000-4-3 HF gestrahlt | 3 V/m |
| | | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV |
| | | EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden | 3 V |
| | | EN 55011 | Klasse A |
| Schwingfestigkeit | | EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1 mm Amplitude, Schwingdauer 5 min., 30 min. je Achse bei Resonanz oder 55 Hz |
| Schockfestigkeit | | EN 60068-2-27 Ea | 30 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen |
| MTTF | [Jahre] | | 135 |
| UL-Zulassung | | Ta | -20...70 °C |
| | | Spannungsversorgung | Class 2 |
| | | File Nummer UL | E174191 |
| **Mechanische Daten** | | | |
| Gewicht | [g] | | 437 |
| Gehäuse | | | Gewindebauform |
| Abmessungen | [mm] | | M30 x 1,5 / L = 118,8 |
| Gewindebezeichnung | | | M30 x 1,5 |
| Werkstoffe | | | Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; Epoxid-Glaskeramik |
| Anzugsdrehmoment | [Nm] | | 100 |
| **Anzeigen / Bedienelemente** | | | |
| Anzeige | | Schaltzustand | 2 x LED, gelb |
| | | Echo | 1 x LED, grün |
| Teach-Funktion | | | ja |

# UIT515

## Ultraschallsensor

UIA08000HOKG/US

## Zubehör

| | |
|---|---|
| Lieferumfang | Befestigungsmuttern: 2, Edelstahl |

## Bemerkungen

| | |
|---|---|
| Bemerkungen | Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

## Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A

### Anschluss




## Diagramme und Kurven




1: Distanz

2: Standard-Schallkeule

3: Mittlere Schallkeule

4: Schmale Schallkeule