E20471

Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-M8/7.5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20573

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OIF
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...290
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M8
Longueur totale	[mm]	7500
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Matières		Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques		verre

E20471

Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-A-A-M8/7.5M

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces