# EVT301

## Câble de connexion

VDOGH030VAS00,3E03STAF030VAS




| | | |
|---|---|---|
| **Application** | | |
| Caractéristique spécifique | | Sans silicone; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
| Application | | zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire |
| Sans silicone | | oui |
| **Données électriques** | | |
| Tension d'alimentation | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Classe de protection | | III |
| Courant de sortie total | [A] | 3 |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | -25...80 |
| Remarque sur la température ambiante | | cULus: ...50 °C |
| Température ambiante en mouvement | [°C] | 5...80 |
| Remarque sur la température ambiante (en mouvement) | | cULus: ...50 °C |
| Indice de protection | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| **Données mécaniques** | | |
| Poids | [g] | 36,2 |
| Matières | | boîtier: PVC orange; Joint d'étanchéité: EPDM |
| Matière écrou moleté | | inox (1.4404 / 316L) |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | | oui |

# EVT301

## Câble de connexion

VDOGH030VAS00,3E03STAF030VAS

| | | |
|---|---|---|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible | min. 10 x diamètre du câble |
| | vitesse de passage | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s² |
| | cycles de courbure | > 1 Mio. |
| | sollicitation de torsion | ± 180 °/m |

### Remarques

| | |
|---|---|
| Unité d'emballage | 1 pièces |

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm




### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Raccordement




### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm