IE5338

Détecteur inductif

IEBC003BASKG/AS



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée	[mm]	3
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M8 x 1 / L = 40
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP/NPN
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	3,5
Courant de sortie minimum	[mA]	2; (seulement en fonctionnement 2 fils)
Courant résiduel max.	[mA]	0,5; (seulement en fonctionnement 2 fils)
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100
Fréquence de commutation DC	[Hz]	800
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[mm]	3
Portée réelle Sr	[mm]	3 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...2,4
Exactitude / déviations		
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	1...20

IE5338

Détecteur inductif

IEBC003BASKG/AS

Dérive du point de commutation	[mm]	-10...10	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	0...60	
Indice de protection		IP 65; IP 67; (avec connecteur femelle ifm vissé correctement)	
Tests / homologations			
CEM		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
		EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	1858	
Logiciel Embedded inclus		oui	
Homologation UL		Ta	0...60 °C
		Enclosure type	Type 1
		alimentation en tension	Limited Voltage/Current
		N° d'agrément UL	A017
		Numéro de fichier UL	E174191
Données mécaniques			
Poids	[g]	16,5	
Boîtier		boîtier fileté	
Type de montage		encastrable	
Dimensions	[mm]	M8 x 1 / L = 40	
Désignation du filetage		M8 x 1	
Matières		laiton recouvert de bronze blanc; face active: LCP orange; fenêtre LED: PPSU; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc	
Couple de serrage	[Nm]	A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	4 LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		écrous de fixation: 2	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	

IE5338

Détecteur inductif

IEBC003BASKG/AS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8; codage: A





Diagrammes et courbes

Montage